

MOON NOIR

GAMME

Smile®

Gaston MILLE®



35/48

S2



AGRO / RESTAURATION / HYGIENE



GASTON MILLE

Tige enveloppante pour un maintien parfait du pied
Chaussette néoprène doublée d'un élastique pour un confort optimal & esthétique soigné

NIVEAU DE SECURITE S2 SRC ESD NORME EN ISO 20345:2011



Embout de Sécurité
(résistant jusqu'à 200J)



Semelle Antiglisce

A

Antistatique

E

Absorption des chocs

FO

Semelle résistante aux hydrocarbures

WRU

Tige résistante à la pénétration et absorption d'eau

SRC

Résistant au glissement
SRA* + SRB** = SRC

ESD

Electro Static Discharge

COMPOSITION

Dessus	Microfibre avec traitement antibactérien - hygiène parfaite du pied Résistance aux acides lactiques, huiles, graisses et produits entretien
Doublure	Poromax® - doublure confortable, moelleuse et anti-abrasive traitement antibactérien + régulation de la température
Embout	Aluminium - fin, léger, imperceptible au porté Fibre de verre pour les pointures allant du 35 au 39
Semelle intérieure	Mille Soft® - amovible + Antibactérien + Confortable
Semelle antiperforation	Sans semelle antiperforation
Semelle	PU/PU Ultra léger
Poids net/paire (pointure 43)	916g
Pointures	35-48
Code article	MHBN2

Particularités
Haut de tige molletonné de textile technique en néoprène apportant une agréable sensation de confort longue durée & une meilleure tenue
Enfillement du mocassin facilité par la possibilité d'élargissement de la languette

Hygiène impeccable :

- pas de lacets susceptibles de retenir les bactéries
- microfibre traitée antibactériennes
- facile et rapide à nettoyer grâce à sa matière en microfibre

MADE IN FRANCE

* SRA: Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl (savonneuse)

** SRB: Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérine (huile)

MILLE SAS • 69 Rue Marcel Valérien - 84350 Courthézon - France • Tél. +33(0) 4 90 70 40 40 • Email: welcome@gastonmille.fr • www.gastonmille.com

Les propriétés du produit restent inchangées uniquement si des semelles internes préconisées par le fabricant sont utilisées. MILLE SAS se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit.