

AlphaTec® AquaDri® 58-330 58-335

PROTECTION CONTRE LES PRODUITS
CHIMIQUES ET LES LIQUIDES

NBR NITRILE

IMMERSION

RÉF. #	MATÉRIAU DE L'ENDUCTION	MATÉRIAU DU SUPPORT	SURFACE DE PRÉHENSION	MODÈLE DE MANCHETTE	COULEUR	AQL	SANS POUVRE	TAILLE EN	LONGUEUR (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	CONDITIONNEMENT
58-330 	Nitrile	Aquadri® 2	Losanges inversés	Crispin	Vert	1.5	Non	7, 8, 9, 10, 11	320	0,3 mm (Nitrile) + 0,35 mm (AquaDri® 2)	12 paires par sachet, 12 sachets par carton
58-335 	Nitrile	Aquadri® 2	Losanges inversés	Crispin	Vert bouteille	1.5	Non	7, 8, 9, 10, 11	380	0,45 mm (Nitrile) + 0,35 mm (AquaDri® 2)	12 paires par sachet, 6 sachets par carton.



Gants de protection contre les produits chimiques dotés de la nouvelle technologie Aquadri® Moisture Management Technology

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS



APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Vidange, réparation de pompes
- Mélange/manipulation/transfert de produits chimiques
- Nettoyage
- Ouverture, drainage de pompes/vannes
- Peinture, application de produits d'étanchéité, conditionnement
- Échantillonnage/test



DESCRIPTION

- L'enduction en deux couches de l'AlphaTec® AquaDri® 58-330 permet de garder les mains plus sèches plus longtemps et assure un confort accru et une performance améliorée. L'enduction interne constituée de mousse souple incorporant la technologie exclusive AquaDri® permet d'offrir une absorption de l'humidité inégale : 10 fois plus en moyenne que les supports classiques en coton suédé.
- À titre de précaution, le film supérieur en nitrile confère une protection chimique avancée contre les expositions occasionnelles à des bases, huiles, carburants, quelques solvants, graisses et graisses animales.
- La surface adhésive à losanges inversés de la paume permet une meilleure préhension, avec des résultats optimaux en milieu sec ou humide.
- Le nitrile à haute performance offre une meilleure protection aux accrocs, à la perforation et à l'abrasion que le caoutchouc ou le néoprène.
- La manchette peut être retournée pour former une gouttière et éviter tout ruissellement sur l'avant-bras.

REMARQUES

- Antistatique en vertu de la norme EN1149

TECHNOLOGIE INTÉGRÉE

Aquadri®



EN 374
JKL

EN 374

EN 388
4101

CATÉGORIE III



Date d'impression: 13-12-2013

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell