

EarPro Slim 30 Trans



Référence de Production EarTag :	SL/30/T
Référence commerciale :	SLIM30_T_A
Type d'embout moulé :	Conduit Trans
Type filtre / indice atténuation :	UltraCompact Gris 30
Organisme notificateur CE :	CRITT 86100 Châtelleraut
N° CE de la certification :	0501-1233-159-01-13-0031A
N°Ext CE Agro/Bleu/Tracer/Trans/Fuchsia :	0501-1233-159-01-13-0031-EXT002-03-14

Tableau d'atténuations selon la Norme EN 352-2, certification CE :

F Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR (dB) :	26,7
Moyenne	23,8	24,1	23,4	25,0	24,8	31,6	37,3	40,8	L (dB) :	20,9
Ecart type	6,9	5,2	4,4	3,9	3,0	3,5	4,1	5,2	M (dB) :	22,9
APV	16,9	18,9	19,0	21,1	21,8	28,1	33,2	35,6	H (dB) :	28,3

Courbes de réponse de l'EPI :




Photo Equipement :



N° du Brevet Européen Filtre à Membranes et déclipage :	N°03292453.2
N° du Brevet Européen Filtre Anti-impulsionnel :	0
N° du Brevet Méthode de Moulage d'Oreille FastMatrix V2 :	N° FR 09/00889

Plages d'utilisation de l'équipement :

Dose Quotidienne de bruit (Leq 8 h) :	Leq8h à partir de 92/95 dB(A) Jusqu'à 100/105 dB(A)
Pic impulsionnel (LpCmax) :	LpCmax jusqu'à 135 dB(C)

Constitution et matériaux utilisés :

Coque du filtre acoustique :	Plastique ABS injecté
Cordon de Sécurité en Fibre Polyester gainée Polyuréthane :	Translucide
Adaptateurs moulés sur mesure :	Silicone RTV 40 Sh
Déteçtabilité métallique embouts et filtres :	Non

Description de l'équipement :

Malgré la forte compacité de l'EarPro Slim, aucune concession technique n'a été faite. D'utilisation très large, il est plutôt orienté pour la maintenance, bureau méthode, ingénieur, etc... Le filtre acoustique EarPro auto-adaptable aux bruits industriels atténue fortement les bruits graves comme le brouhaha de l'atelier, stoppe les fréquences aiguës pouvant être traumatisantes pour l'oreille et permet l'émergence des fréquences conversationnelles dans les médiums, ce qui favorise la communication dans le bruit. Filtre déclipable pour une hygiène facilitée. Modèle avec silicone transparent encore plus discret.


Déclipage du filtre :



Slim/Flat



Contexte métier



Code Couleur du Filtre	
Vert 10	
Rouge 13	
Blanc 20	
Violet 25	
Jaune 30	30

Utilisation	
3 : Parfaitement adapté	
2 : Adapté	
1 : Peu adapté	
0 : Pas adapté	

Domaine d'activité

